

Anlage:

Kühlung und Entfeuchtung

Apotheke Feldkirchen

Firma:

Dorfinstallateur

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

400x400x200

(BxHxT)

SOCKEL:

-

(H)

LACKIERUNG:

RAL 7032

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

(BxH)

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

rechts

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

braun/hellblau

mit Trafo:

L/N

rot/rot-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

blau/blau-weiß

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

blau/blau-weiß

GND, DDC:

blau-weiß

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

grün

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

orange

FREMDSpannung:

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis


000 Deckblatt


001 Netzanschluß

002 Verdichter


003 Entfeuchtung

004 Kühlraum





				Datum	25.03.09		Kühlung und Entfeuchtung Apotheke Feldkirchen Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				053/09
				Gepr.					Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 B1.



0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät			Leitungs- bezeichnung			Leitungs- typ			Anzahl Adern		Zielbezeichnung						
1		-1We1			-1W1			YSLY (LSYY) 5x4JZ M25			5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE						
2		-2M1			-2W1			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		Verdichter						
3		-2B1			-2W2			YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20			5		HD-ND-Presssostat Verdichter						
4		-3Y1			-3W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Magnetventil Entfeuchtung						
5		-3M1			-3W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Entfeuchtung						
6		-3B1			-3W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abtauheizung Entfeuchtung						
7		-3B2			-3W4			YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20			2		Feuchte fühler						
8		-3B3			-3W5			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Zusatzheizung Entfeuchtung						
9		-4Y1			-4W1			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Magnetventil Kühlraum						
10		-4M1			-4W2			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Ventilator Kühlraum						
11		-4B1			-4W3			YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20			3		Abtauheizung Kühlraum						
12		-4B2			-4W4			YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20			2		Abtaufühler Kühlraum						
13		-4B3			-4W5			YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20			2		Raumfühler Kühlraum						

[illegible]