

Anlage:

Verbundsteuerung

VITANA

VITANA

Firma: Österreichischer

 ! ! A C H T U N G ! !

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER: ————— schwarz		
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER: - - - - - hellblau		
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC: gelb/grün		
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU		ohne Trafo: L/N ————— braun/hellblau		
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo: L/N ————— rot/rot-weiß		
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N ————— blau/blau-weiß		
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- ————— blau/blau-weiß		
			GND, DDC: ————— grün		
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER: ————— orange		
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN: ————— orange		
			FREMDSPANNUNG: ————— orange		

Blattverzeichnis

000	Deckblatt	003	Verdichter 2 Normalkühlung	006	ADR80/230
001	Netzanschluß	004	Verdichter 3 Normalkühlung	007	Kondensatorlüfter
002	Verdichter 1 Normalkühlung	005	Steuerung Verbund Normalkühlung	008	Summenstörung

				Datum	12.04.11		Verbundsteuerung VITANA Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				075/11
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl.






				Datum	12.04.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbundsteuerung
VITANA

Verdichter 1 Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
075/11
Blatt 2
von 8 B1.




				Datum	12.04.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbundsteuerung
VITANA

Verdichter 2 Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
075/11
Blatt 3
von 8 B1.




				Datum	12.04.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbundsteuerung
VITANA

Verdichter 3 Normalkühlung

Zeichn.Nr.:
075/11
Blatt 4
von 8 Bl.



				Datum	12.04.11
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbundsteuerung
VITANA
Summenstörung

Zeichn.Nr.:	
075/11	
Blatt 8	
von 8	B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9				
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge											
1						LCD Display ADR80/230					-6B1											
1						ADR80/230					-6B2											
1	NH00 3x125A					Trenner NH00 3x125A					-1F1											
1	Neozed 3x35A					Neozed 3x35A					-1F2											
3	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F4, -1F3, -6F2											
3	NZMN1-M40					Leistungsschalter Motorschuz					-2F1, -4F1, -3F1											
3	M22-K10					Leistungsschalter Normalhilfskonta																
3	M22-K01					Leistungsschalter Normalhilfskonta																
1	C20/3					Sicherungsautomaten					-6F1											
1	PKZMO-12					Motorschutzschalter					-7F1											
1	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter																
3	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-4H1, -3H1, -2H1											
5	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-7H1, -4H2, -3H2, -5H1, -2H2											
3	DILM38-10(230V50HZ)					Schütz					-3K1, -2K1, -4K1											
3	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein																
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-7K2											
7	Relais4polig230VAC					Miniatur - Relais 4polig					-8K1, -2K2, -3K2, -8K3, -7K1, -5K1											
											-4K2											
1	TM16/E 24/230VAC					Multifunktion Zeitrelais					-8K2											
7	Sockel 4polig					Sockel für Minitur Relais 4polig																
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300					Wandschrank IP 55					-0N1											
3	DILM95-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1, -3N1, -4N1											
1						Dixell XC440C /12Vac/dc					-5N1											
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-7N1											
1	PN1-125					Hauptschalter					-1Q1											
3	M10HEU1					Umschalter 1pol. 1-0-2					-2S1, -3S1, -4S1											
1	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-5S1											
1						Leuchttaster 101H rot					-8S1											
1						Dixell Trafo /230Vac /12Vac					-5T1											
1	M50					Kabelverschraubung					-1W1											
12	M16					Kabelverschraubung					-2W4, -5W2, -5W1, -4W4, -6W1, -2W2											
											-2W3, -4W3, -3W2, -3W3, -3W4, -4W2											
3	M25					Kabelverschraubung					-4W1, -3W1, -2W1											
				Datum	12.04.11	 Schiessl Kälte- und Klimaanlagebedarf					Verbundsteuerung VITANA Materialliste										Zeichn.Nr.:	
			Bearb.	Hattinger F.	075/11																	
			Gepr.		Blatt 1																	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm												von 2 Bl.						

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
4		M20				Kabelverschraubung						-8W1, -7W1, -7W2, -8W2							
7		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
3		EK 10 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
9		Klemme 10 grau				Klemme L						-X1							
3		Klemme 70 grau				Klemme L						-X1							
2		EK 70 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
41		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X2, -X1							
16		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							
1		+NZM1-XTVDVR				Türkuplungsdrehgriff für PN1						-1Z1							
1		+NZM1/2-XV4				Verlängerungsachse 400mm für PN1						-1Z2							
4		+NZM1-XAD160				Adapter für NZM1						-1Z5, -4Z3, -3Z3, -2Z3							
8		+NZM1-XIPK				Fingerschutz für NZMN1						-3Z1, -4Z2, -3Z2, -4Z1, -2Z2, -2Z1							
												-1Z4, -1Z3							