



Anlage:			2 Kühlräume			!! A C H T U N G !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!		
Firma:			LKW Walter					
			Wellair					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN					
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x800x300	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz			
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:		hellblau			
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:		gelb/grün			
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:					
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau			
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß			
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß			
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß			
			GND, DDC:		blau-weiß			
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün			
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange			
			FREMDSPANNUNG:		orange			

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter 1 u. 2	004 Kühlraum 2
001 Netzanschluß	003 Kühlraum 1	005 XWeb300D



				Datum	12.07.12	Schuessli <i>Kälte- und Klimaanlagebedarf</i>	2 Kühlräume LKW Walter Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				203/12
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 5 Bl.



				Datum	12.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




2 Kühlräume
LKW Walter
Verdichter 1 u. 2

Zeichn.Nr.:	
203/12	
Blatt 2	
von 5	B1.







				Datum	12.07.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



2 Kühlräume
LKW Walter
XWeb300D

Zeichn.Nr.:	
	203/12
Blatt	5
von	5 Bl.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
2		C13/3N				Sicherungsautomaten						-2F2, -2F1							
3		C6/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -3F1, -5F1							
2		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2, -2H1							
2		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-2K1, -2K2							
2		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
4		R20-20_230				Kleinschütz						-3K2, -4K1, -4K2, -3K1							
1		WS 6830 B=600 H=800 T=300				Wandschrank IP 55						-0N1							
2						Dixell XR60CX 230Vac						-4N1, -3N1							
1						Dixell XWeb300D						-5N1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-3S1, -4S1							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
8		M16				Kabelverschraubung						-3W1, -4W2, -3W2, -3W3, -4W1, -4W3							
												-5W1, -5V1							
7		M20				Kabelverschraubung						-3W4, -4W4, -2W1, -4W5, -2W2, -5W2							
												-3W5							
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
29		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X1							
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X1, -X2							