


Anlage: 264804 Fleischkühlraum 14-G1 122 TILAK		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!							
Firma: Fa.Herold									
<table><tr><th colspan="2">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>400x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td> schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange </td></tr></table>			SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	400x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN							
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	400x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein oben links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange						

Blattverzeichnis	
000 Deckblatt	002 Verdichter
001 Netzanschluß	003 Fleischkühlraum 14-G1 122




				Datum	24.08.12
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



264804 Fleischkühlraum 14-G1 122
TILAK

Verdichter

Zeichn.Nr.:	243/12/264804
Blatt 2	von 3 Bl.



			Datum	24.08.12
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



264804 Fleischkühlraum 14-G1 122
TILAK
Fleischkühlraum 14-G1 122

Zeichn.Nr.:
243/12/264804
Blatt 3
von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung					Artikel Beschreibung					Artikel Bezüge								
3	C6/1					Sicherungsautomaten					-1F1, -3F1, -2F2								
1	PKZM0-6,3					Motorschutzschalter					-2F1								
1	NHI-E-11-PKZO					Normalhilfsschalter													
2	C13/1					Sicherungsautomaten					-3F2, -3F3								
1	Signalleuchte grün					Signalglimmlampe grün					-2H1								
1	Signalleuchte rot					Signalglimmlampe rot					-2H2								
1	DILM9-10(230V50HZ)					Schütz					-2K1								
1	DILM32-XHI11					Hilfsschalterbaustein													
1	55.34.8.230.0040					Finder - Relais Type 55 4polig					-2K2								
1	94.04					Fassung für Finder Relais 4polig													
2	R20-20_230					Kleinschütz					-3K1, -3K2								
1	WS 4625 B=400 H=600 T=250					Wandschrank IP 55					-0N1								
1	DILM12-XSPR240					RC-Löschglied					-2N1								
1						Dixell XR170C 12Vac/dc					-3N1								
1	LTS32 EHN1 A3					Hauptschalter					-1Q1								
1	M10HEA1					Ausschalter 1pol. 0-1					-2S1								
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac					-3T1								
8	M16					Kabelverschraubung					-2V1, -2W2, -2W5, -3W3, -2W3, -3W1								
											-2W4, -3W2								
1	M25					Kabelverschraubung					-1W1								
4	M20					Kabelverschraubung					-2W1, -3W4, -3W5, -3W6								
3	Klemme 4 grau					Klemme L					-X1								
1	Klemme 4 blau					Klemme N					-X1								
1	EK 4 ge/gr					Erdungsklemme					-X1								
11	EK 2,5 ge/gr					Erdungsklemme					-X1, -X2, -X1								
25	Klemme 2,5 grau					Klemme L					-X1, -X3, -X2, -X1								
6	Klemme 2,5 blau					Klemme N					-X1, -X1								
	</																		